

Lapos rögzítőmágnes furattal, Neodímium, Ø: 20mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085932 20
GTIN	5012095608486
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- **Hőálló maximum 80 °C-ig.**
- **Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.**
- **Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Műszaki leírás

Maximális hőállóság	80 °C
Ø	20 mm
Magasság	6 mm
Furat Ø	4,5 mm
Névleges tartóerő	105 N
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

