

**HOLEX****Menetes szorítópatron, kerek, DIN 6341, 355 E, Befogási Ø: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329705 12
GTIN	4062406104603
Árucikk kategória	32B

**Leírás****Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Fűrészmenet

**Szabvány:**

**DIN 6341**

**Pontosság:**

**Körfutási tűrések:** D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

**Figyelem:**

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön rendelésre!**

**Műszaki leírás**

K	28 mm
Szög $\alpha$	17,5 fok
F	20 mm
Teljes hossz L	123 mm
Fűrészmenet G	S20x2 mm
Szabvány	DIN 6341
Típus	355 E
Termék fajtája	Befogófej sima

