

**HOLEX****ER szorítópatron menetfúrókhoz, ER11, Névleges befogási Ø d: 3,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309399 3,5    |
| GTIN              | 4062406104443 |
| Árucikk kategória | 32Z           |

**Leírás****Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.  
Tömítő dugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

**Figyelem:**

**HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.** Tömítéssel.

**Műszaki leírás**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Befogó              | ER11        |
| Szabvány            | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm     |
| Típus               | 4031 E      |
| Külső Ø D           | 11,3 mm     |
| Teljes hossz L      | 18 mm       |

Termék fajtája

Befogófej sima