


HOLEX**ER szorítópatron menetfúrókhoz, ER11, Névleges befogási Ø d: 2,8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309399 2,8 |
| GTIN | 4062406104436 |
| Árucikk kategória | 32Z |

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítő dugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal. Tömítés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------|
| Befogó | ER11 |
| Szabvány | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm |
| Típus | 4031 E |
| Külső Ø D | 11,3 mm |
| Teljes hossz L | 18 mm |

Termék fajtája

Befogófej sima