

HOLEX**Menetes szorítópatron, kerek, DIN 6341, 355 E, Befogási Ø: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 329705 8 |
| GTIN | 4062406104566 |
| Árucikk kategória | 32B |

Leírás**Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Fűrészmenet

Szabvány:

DIN 6341

Pontosság:

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------------|
| F | 20 mm |
| K | 28 mm |
| Teljes hossz L | 123 mm |
| Szög α | 17,5 fok |
| Fűrészmenet G | S20x2 mm |
| Szabvány | DIN 6341 |
| Típus | 355 E |
| Termék fajtája | Befogófej sima |

