

Lapos rögzítőmágnes furattal, Neodímium, Ø: 40mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085932 40
GTIN	5012095608516
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Műszaki leírás

Magasság	8 mm
Ø	40 mm
Furat Ø	5,5 mm
Névleges tartóerő	500 N
Maximális hőállóság	80 °C
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

