

HOLEX**ER szorítópatron menetfúrókhoz, ER11, Névleges befogási Ø d: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309399 6
GTIN	4062406104474
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítő dugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal. Tömítéssel.

Műszaki leírás

Befogó	ER11
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4031 E
Külső Ø D	11,3 mm
Teljes hossz L	18 mm

Termék fajtája

Befogófej sima