

**Garant****Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 12/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273750 12/1,5
GTIN	4045197720009
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

Működő szélesség $L_4$	12 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Beszúrási mélység $t_{\max}$	4,5 mm
Fejhossz $L_1$	26 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szárszélesség b	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500