

HOLEX**Menetes szorítópatron, kerek, DIN 6341, 386 E, Befogási Ø: 29mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329755 29
GTIN	4062406104931
Árucikk kategória	32B

Leírás**Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Trapézmenet

Szabvány:

DIN 6341

Pontosság:

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Szög α	20 fok
Teljes hossz L	115 mm
K	45 mm
F	32 mm
Befogási Ø	29 mm
Trapézmenet G	Tr32×1,5 mm
Szabvány	DIN 6341

Típus	386 E
Termék fajtája	Befogófej sima