

**HOLEX****Menetes szorítópatron, kerek, DIN 6341, 386 E, Befogási Ø: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329755 24
GTIN	4062406104887
Árucikk kategória	32B

**Leírás****Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Trapézmenet

**Szabvány:**

**DIN 6341**

**Pontosság:**

**Körfutási tűrések:** D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

**Figyelem:**

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön rendelésre!**

**Műszaki leírás**

Trapézmenet G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
Szög α	20 fok
Teljes hossz L	115 mm
K	45 mm
Szabvány	DIN 6341
Típus	386 E

Termék fajtája

Befogófej sima