

Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel, neodímium, Ø: 43mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085927 43
GTIN	5012095608400
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt lapos rögzítőmágnesa kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.**
- **Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.**
- **A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.**
- **Neodímium mágnesmag.**

Felhasználás:

Festett felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz.

Műszaki leírás

Magasság	6 mm
Névleges tartóerő	85 N
Menet	M4 mm
Menetes persely	igen
Munkadarab felülete	gumírozott
Magasság menettel	10,5 mm

Ø	43 mm
Mágnemag anyaga	neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M4	085921 M4
---	-----------