

Lapos rögzítőmágnes furattal, Neodímium, Ø: 25mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085932 25
GTIN	5012095608493
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Műszaki leírás

Maximális hőállóság	80 °C
Névleges tartóerő	160 N
Ø	25 mm
Furat Ø	4,5 mm
Magasság	7 mm
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

