

Garant**Szerszámtartó telibefúróhoz Forma ADB, SK 40, Szár Ø-höz D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301285 25
GTIN	4062406104955
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
- Meghúzáskor a nagyobb felfekvő Ø a felfekvő felületnek feszül.
- Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
- Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerint szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., tartalék csavarok 309907, 309908 sz.

Műszaki leírás

Szár Ø-höz D ₁	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Külső Ø D	45 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Telibefúró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kulcs ER minianyához ER szorítópatronos befogó 25	309740 25
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40

Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 25	309700 25
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Nyomatékkulcs rátűző ER mini anyához ER szorítópatronos befogó 25	309745 25
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40