

Garant**Szerszámtartó telibefúróhoz Forma ADB, SK 50, Szár Ø-höz D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301287 20
GTIN	4062406104986
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.**
- **Meghúzáskor a nagyobb felfekvő Ø a felfekvő felületnek feszül.**
- **Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.**
- **Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Párbeszédablak szöveg:

Váltólapkás telibefúró

Szerszámbefogás

Köszörült felfekvő felület

Forma ADB

Felhasználás:**Minden DIN 6595 1. része szerint szabványosított telibefúró befogásához.****Alkalmazható:**

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., tartalék csavarok 309907, 309908 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Külső Ø D	40 mm

Szár Ø-höz D ₁	20 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Telibefúró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50