


Garant**SEET 1204 AFTN, HB7635, Típus: INOX**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 214243 INOX |
| GTIN | 4062406104481 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------------|
| Típus | INOX |
| Előtolás f_z / fog | 0,19 mm |
| Lapkavastagság E | 4,76 mm |
| Váltólapka ISO kód | SEET 1204 AFTN |
| Minőség | HB7635 |
| Szerszámanyag | HM |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 215 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 205 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | S |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |