

Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes csappal, neodímium, Ø: 43mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085926 43
GTIN	5012095608394
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
- Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
- A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
- Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Műszaki leírás

Menet	M6 mm
Ø	43 mm
Munkadarab felülete	gumírozott
Névleges tartóerő	85 N
Magasság menettel	21 mm
Magasság	6 mm
Mágnesmag anyaga	neodímium

Termék fajtája

Lapos rögzítőmágnes