

Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel, neodímium, Ø: 66mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085927 66
GTIN	5012095608424
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt lapos rögzítőmágnesa kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.**
- **Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.**
- **A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.**
- **Neodímium mágnesmag.**

Felhasználás:

Festett felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz.

Műszaki leírás

Ø	66 mm
Magasság menettel	15 mm
Munkadarab felülete	gumírozott
Menetes persely	igen
Magasság	8,5 mm
Menet	M5 mm

Névleges tartóerő	180 N
Mágnesmag anyaga	neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M5	085921 M5
---	-----------