

Lapos rögzítőmágnes furattal, Neodímium, Ø: 32mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085932 32
GTIN	5012095608509
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- **Hőálló maximum 80 °C-ig.**
- **Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.**
- **Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Műszaki leírás

Ø	32 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Névleges tartóerő	310 N
Magasság	7 mm
Furat Ø	5,5 mm
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

