

## Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes csappal, neodímium, Ø: 22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085926 22
GTIN	5012095608370
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
- Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
- A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
- Neodímium mágnesmag.

#### Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

### Műszaki leírás

Magasság	6 mm
Névleges tartóerő	50 N
Menet	M4 mm
Magasság menettel	12,5 mm
Munkadarab felülete	gumírozott
Ø	22 mm
Mágnesmag anyaga	neodímium

Termék fajtája

Lapos rögzítőmágnes