

**Garant****Leszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 16/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273757 16/1,5
GTIN	4045197720177
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Figyelem:**

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélesséig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapokat.

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Beszúrási mélység t <sub>max</sub>	10,5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szárszélesség b	16 mm
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500