

**Garant****Szerszámtartó telibefúróhoz Forma ADB, SK 50, Szár Ø-höz D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301287 25
GTIN	4062406104993
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
- Meghúzáskor a nagyobb felfekvő Ø a felfekvő felületnek feszül.
- Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
- Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

**Párbeszédablak szöveg:**

Váltólapkás telibefúró

Szerszámbefogás

Köszörült felfekvő felület

Forma ADB

**Felhasználás:****Minden DIN 6595 1. része szerint szabványosított telibefúró befogásához.****Alkalmazható:**

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., tartalék csavarok 309907, 309908 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	45 mm
Szár Ø-höz D <sub>1</sub>	25 mm

A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Telibefúró befogó

## Tartozék

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 25	309700 25
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50

Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50