

HOLEX**Furatkés nyersdarab Forma A, SK 40, A méret: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301301 250
GTIN	4062406105020
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült meredekkúp és váll.

Alapanyag:

16 MnCr5

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	250 mm
Külső Ø D	63 mm
Befogási Ø D ₁	63 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Termék fajtája	Furatkés nyersdarab

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
--	-----------

ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített
Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40