

HOLEX**Furatkés nyersdarab Form A, BT 40, A méret: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302889 250
GTIN	4062406105044
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült meredekkúp vállal. Lágyszár további megmunkáláshoz.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	250 mm
Külső Ø D	63 mm
Befogási Ø D ₁	63 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Termék fajtája	Furatkés nyersdarab

Tartozék

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
--	-----------

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40