

HOLEX**Furatkés nyersdarab Forma A, SK 50, A méret: 315mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301302 315
GTIN	4062406105037
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült meredekkúp és váll.

Alapanyag:

16 MnCr5

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	315 mm
Külső Ø D	97 mm
Befogási Ø D ₁	97 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Termék fajtája	Furatkés nyersdarab

Tartozék

308720 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

308820 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50

308605 50

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50

308660 50

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50

308620 50

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50

308790 50

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50

308760 50

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50

308765 50

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50

308650 50

Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték
200 Nm

656050 200

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50

308610 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
50

308615 50

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50

308740 50

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50

308795 50

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50

308785 50

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50

308640 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 50

308830 50

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50

308600 50