

**Furatkés nyersdarab Form A, BT 50, A méret: 315mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302891 315
GTIN	4062406105051
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült meredekkúp vállal. Lágy szár további megmunkáláshoz.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	97 mm
A-méret kinyúlási hossz	315 mm
Befogási Ø D ₁	97 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Termék fajtája	Furatkés nyersdarab

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
--	-----------

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50