

HOLEX**Furatkés nyersdarab, HSK-A 100, A méret: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307027 250
GTIN	4062406105075
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- Edzett és köszörült kúp és váll.
- Lágyszár további megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Speciális szerszámok készítéséhez.

Alapanyag:

16MnCr5

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	97 mm
A-méret kinyúlási hossz	250 mm
Befogási Ø D ₁	97 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Termék fajtája	Furatkés nyersdarab

