

Garant**Közpersely, SK 50, Meredek kúp SK / SK1: 50/50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301273 50/50
GTIN	4062406105129
Árucikk kategória	31A

Leírás**Tartalom:**

Beépített összekötő csavarral a szerszámbefogókhoz ISO 7388-1 szerint. (korábban DIN 69871)

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	97 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Termék fajtája	Közpersely

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50