

Garant**Közpersely, SK 50, Meredek kúp SK / SK1: 50/40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301273 50/40
GTIN	4062406105112
Árucikk kategória	31A

Leírás**Tartalom:**

Beépített összekötő csavarral a szerszámbefogókhoz ISO 7388-1 szerint. (korábban DIN 69871)

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	70 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Termék fajtája	Közpersely

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50