

Garant**Szerszámtartó telibefúróhoz Form ADB, BT 40, Szár Ø-höz D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303128 25
GTIN	4062406105167
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva.
- A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
- Meghúzáskor a nagyobb felfekvő Ø a felfekvő felületnek feszül.
- Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
- Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerint szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Pótalkatrész csavarok 309907; 309908 sz.

Műszaki leírás

Szár Ø-höz D ₁	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	76 mm
Külső Ø D	45 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Telibefúró befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40