

Garant**Szerszámtartó telibefúróhoz Form ADB, BT 50, Szár Ø-höz D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303129 20
GTIN	4062406105198
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva.
- A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
- Meghúzáskor a nagyobb felfekvő Ø a felfekvő felületnek feszül.
- Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
- Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerint szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Pótalkatrész csavarok 309907; 309908 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Külső Ø D	40 mm
Szár Ø-höz D ₁	20 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Telibefúró befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50