

**Garant****Szerszámtartó telibefúróhoz, HSK-A 63, Szár Ø-höz D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307005 25
GTIN	4062406105242
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.

**Meghúzásakor a telibefúró szárának a válla a felfekvő felülethez feszül. Ezenkívül a felfekvő Ø-t a hagyományos szerszámbefogókhöz képest megnövelték.**

**Felhasználás:**

**Minden DIN 6595 1. része szerinti szabványosított telibefúró befogásához.**

**Alkalmazható:**

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., tartalék csavar 309907 és 309908 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Szár Ø-höz D <sub>1</sub>	25 mm
Külső Ø D	45 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Telibefúró befogó

---

## Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 63	309880 63
-----------------------------	-----------