

Garant**Szerszámtartó telibefúróhoz, HSK-A 63, Szár Ø-höz D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307005 32
GTIN	4062406105259
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.

Meghúzásakor a telibefúró szárának a válla a felfekvő felülethez feszül. Ezenkívül a felfekvő Ø-t a hagyományos szerszámbefogókhoz képest megnövelték.

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerinti szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., tartalék csavar 309907 és 309908 sz.

Műszaki leírás

Szár Ø-höz D ₁	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Külső Ø D	52 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Telibefúró befogó

Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 63	309880 63
-----------------------------	-----------