

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz
L1: M8X25****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 301303 M8X25 |
| GTIN | 4062406105327 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|------------|
| Külső Ø D | 15 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 44 mm |
| Menet M | M8×25 |
| Ø D ₂ | 13 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Furat Ø D ₁ tűrés IT6 | 8,5 mm |
| Hasznos hossz L ₁ | 25 mm |
| Befogó | SK 40 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25 | 309680 25 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm | 656050 200 |
| ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40 | 309700 40 |
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| Kulcs ER minianyához ER szorítópatronos befogó 25 | 309740 25 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40 | 308635 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |

| | |
|--|------------|
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40 | 309680 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Nyomatékkulcs rátűző ER mini anyához ER szorítópatronos befogó 25 | 309745 25 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
| ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 25 | 309700 25 |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |