

**Garant****Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz  
L1: M12X150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301303 M12X150
GTIN	4062406105471
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	150 mm
Külső Ø D	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Menet M	M12×150
Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6	12,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	169 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40