

Garant**Leszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
12/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273758 12/1,5
GTIN	4045197720306
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélesséig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapokat.

Műszaki leírás

Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Beszúrási mélység t_{\max}	10,5 mm
Működő szélesség L_4	12 mm
Fejhossz L_1	28,5 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szárszélesség b	12 mm
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rögzítőcsavar Típus 4	279815 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500