

**Garant****Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz  
L1: M10X5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301303 M10X5
GTIN	4062406105365
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	25 mm
Külső Ø D	18 mm
Menet M	M10X5
L <sub>2</sub>	5 mm
Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6	10,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	5 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
	308820 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308802 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40