

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz
L1: M8X100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301303 M8X100
GTIN	4062406105358
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 119 mm

Furat $\varnothing D_1$ tűrés IT6: 8,5 mm

$\varnothing D_2$: 13 mm

Külső $\varnothing D$: 25 mm

Hasznos hossz L_1 : 100 mm

L_2 : 5 mm

Műszaki leírás

Külső $\varnothing D$	25 mm
Menet M	M8×100
A-méret kinyúlási hossz	119 mm
Furat $\varnothing D_1$ tűrés IT6	8,5 mm
L_2	5 mm

Hasznos hossz L ₁	100 mm
Ø D ₂	13 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40