

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz
L1: M12X100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301303 M12X100
GTIN	4062406105464
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Menet M	M12×100
Hasznos hossz L ₁	100 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	12,5 mm
Külső Ø D	33 mm
A-méret kinyúlási hossz	119 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
	308700 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 40

308830 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz
40

308802 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
40

308615 40