

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz
L1: M16X5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301303 M16X5
GTIN	4062406105488
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	25 mm
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	17 mm
L ₂	5 mm
Menet M	M16×5
Ø D ₂	29 mm
Hasznos hossz L ₁	5 mm
Külső Ø D	29 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40