

**Garant****Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 50, Menet M × hossz L1: M8X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301304 M8X50
GTIN	4062406105549
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	5 mm
A-méret kinyúlási hossz	69 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Külső Ø D	23 mm
Menet M	M8×50
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6	8,5 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50

308760 50