

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz
L1: M16X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301303 M16X50
GTIN	4062406105501
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

L ₂	5 mm
Külső Ø D	34 mm
Menet M	M16×50
Hasznos hossz L ₁	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	69 mm
Ø D ₂	29 mm
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	17 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített
Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz
40

308802 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308630 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308660 40