

**Lapos rögzítőmágnes furattal, Neodímium, Ø: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085932 16
GTIN	5012095608479
Árucikk kategória	08Q

**Leírás****Kivitel:**

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

**Felhasználás:**

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

**Műszaki leírás**

Magasság	4,5 mm
Ø	16 mm
Furat Ø	3,5 mm
Névleges tartóerő	75 N
Maximális hőállóság	80 °C
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

