

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 50, Menet M × hossz
L1: M10X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301304 M10X50
GTIN	4062406105556
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	69 mm
Menet M	M10X50
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Külső Ø D	23 mm
Hasznos hossz L ₁	50 mm
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	10,5 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50

308640 50