

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 40, Menet M ×
hasznos hossz L₁: M12X125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303139 M12X125
GTIN	4062406105754
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 152 mm

Furat Ø D₁ túrás IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Külső Ø D: 36 mm

Hasznos hossz L₁: 125 mm

L₂: 5 mm

Műszaki leírás

L ₂	5 mm
Hasznos hossz L ₁	125 mm
Ø D ₂	21 mm
Külső Ø D	36 mm
A-méret kinyúlási hossz	152 mm

Menet M	M12×125
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	12,5 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40

308812 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308803 40