

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 40, Menet M × hasznos hossz L₁: M12X75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303139 M12X75
GTIN	4062406105747
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 102 mm

Furat Ø D₁ tűrés IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Külső Ø D: 31 mm

Hasznos hossz L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Műszaki leírás

Furat Ø D ₁ tűrés IT6	12,5 mm
Menet M	M12×75
A-méret kinyúlási hossz	102 mm
Külső Ø D	31 mm
L ₂	5 mm

Ø D ₂	21 mm
Hasznos hossz L ₁	75 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Beccsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
	308820 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308804 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308805 40