

**Garant****Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 40, Menet M ×  
hasznos hossz L<sub>1</sub>: M6X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303139 M6X25
GTIN	4062406105648
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 52 mm

Furat Ø D<sub>1</sub> tűrés IT6: 6,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Külső Ø D: 13 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	5 mm
A-méret kinyúlási hossz	52 mm
Külső Ø D	13 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	25 mm
Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6	6,5 mm

Menet M	M6×25
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40