

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 40, Menet M ×
hasznos hossz L1: M8X50****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 303139 M8X50 |
| GTIN | 4062406105686 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 77 mm

Furat Ø D₁ tűrés IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Külső Ø D: 23 mm

Hasznos hossz L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|--------|
| Külső Ø D | 23 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Furat Ø D ₁ tűrés IT6 | 8,5 mm |
| Ø D ₂ | 13 mm |
| Menet M | M8x50 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Hasznos hossz L ₁ | 50 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 77 mm |
| Befogó | BT 40 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-2 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308804 40 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308812 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308805 40 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308810 40 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| | 308802 40 |

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308803 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308780 40