

**Garant****Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 40, Menet M ×  
hasznos hossz L<sub>1</sub>: M8X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303139 M8X25
GTIN	4062406105679
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 52 mm

Furat Ø D<sub>1</sub> tűrés IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Külső Ø D: 15 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Műszaki leírás**

Menet M	M8×25
A-méret kinyúlási hossz	52 mm
Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6	8,5 mm
Külső Ø D	15 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	25 mm

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Beccsavarozható maró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
	308805 40

Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tőrésel tömített  
Meredekkúphoz 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló  
meredekkúp méret 40

308830 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint  
Hozzávaló meredekkúp méret 40

308812 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40