

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 40, Menet M ×
hasznos hossz L₁: M12X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303139 M12X25
GTIN	4062406105730
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 52 mm

Furat Ø D₁ tűrés IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Külső Ø D: 24 mm

Hasznos hossz L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	52 mm
Hasznos hossz L ₁	25 mm
Külső Ø D	24 mm
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	12,5 mm
L ₂	5 mm

Menet M	M12×25
Ø D ₂	21 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40