

Garant**Beszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
12/1,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273756 12/1,5 |
| GTIN | 4045197720122 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

6 mm beszúrási szélességtől t_{\max} -nál ($5 \times$ beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Beszúrási mélység t_{\max} | 7,5 mm |
| Csavar | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Működő szélesség L_4 | 12 mm |
| Beszúrási szélesség w | 1,5 mm |
| Fejhossz L_1 | 26 mm |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Szárszélesség b | 12 mm |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Axiális beszúrási lehetőség | igen |

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 4

279815 4

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500